



Vaya Flood HP

BCP419 48xLED/RD 100-277V 20 CE ON-OFF

48 pçs. - MASTER LED - Ângulo do feixe médio 20º

Vaya Flood HP é um equipamento de iluminação branca/com projectores com alteração de cor fiável e económico, concebido para instalações exteriores em grande escala. Os níveis de luz obtidos com este equipamento compacto tornam-no ideal para uma vasta gama aplicações de iluminação com projectores e de varrimento de paredes. Disponível em cores estáticas ou dinâmicas. A alimentação integrada e o controlo DMX512 tornam este produto fácil de utilizar com controladores DMX de terceiros ou da Philips.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	48 [48 pçs.]
Código da família das lâmpadas	LED [MASTER LED]
Cor da fonte de luz	Vermelho
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	FG [vidro liso]
Difusão de feixe da luz da luminária	20°
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Descrição do tipo	ON-OFF [Ligado-desligado]
Marca CE	CE
Marca ENEC	ENEC
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	50000 h
Optic type outdoor	Ângulo do feixe médio 20º
Marca PSE	Não
Marca RoHS	Não

Marca WEEE	Não
Ângulo	A20
Dados técnicos de luminosidade	
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido em molde

Vaya Flood HP

Material da ótica	G
Material de lente/tampa ótica	Vidro temperado
Forma da lente/difusor ótico	FT
Cor	DGR

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]

Desempenho inicial (compatível com IEC)


Fluxo luminoso inicial	9700 lm
Índice de composição de cores inicial	80

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40°C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto	
Código do produto completo	871829163822399
Nome de produto da encomenda	BCP419 48xLED/RD 100-277V 20 CE
	ON-OFF
EAN/UPC – Produto	8718291638223
Código de encomenda	63822399
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
N.º material (12NC)	912400130545
Peso líquido (Peça)	7,500 kg

Desenho dimensional



Vaya

