



Vaya Flood HP

BCP419 48xLED/AM 100-277V 40 CE ON-OFF

48 pçs. - MASTER LED - Ângulo do feixe médio 40°

Vaya Flood HP é um equipamento de iluminação branca/com projectores com alteração de cor fiável e económico, concebido para instalações exteriores em grande escala. Os níveis de luz obtidos com este equipamento compacto tornam-no ideal para uma vasta gama aplicações de iluminação com projectores e de varrimento de paredes. Disponível em cores estáticas ou dinâmicas. A alimentação integrada e o controlo DMX512 tornam este produto fácil de utilizar com controladores DMX de terceiros ou da Philips.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	48 [48 pçs.]
Código da família das lâmpadas	LED [MASTER LED]
Cor da fonte de luz	Âmbar
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	FG [vidro liso]
Difusão de feixe da luz da luminária	40°
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Descrição do tipo	ON-OFF [Ligado-desligado]
Marca CE	CE
Marca ENEC	ENEC
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	50000 h
Optic type outdoor	Ângulo do feixe médio 40°
Marca PSE	Não
Marca RoHS	Não

Marca WEEE	Não
Ângulo	A40
Dados técnicos de luminosidade	
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido em molde

Vaya Flood HP

Material da ótica	G
Material de lente/tampa ótica	Vidro temperado
Forma da lente/difusor ótico	FT
Cor	DGR

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]

Desempenho inicial (compatível com IEC)


Fluxo luminoso inicial	9700 lm
Índice de composição de cores inicial	80

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40°C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto	
Código do produto completo	871829163832299
Nome de produto da encomenda	BCP419 48xLED/AM 100-277V 40 CE
	ON-OFF
EAN/UPC – Produto	8718291638322
Código de encomenda	63832299
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
N.º material (12NC)	912400130555
Peso líquido (Peça)	7,500 kg

Desenho dimensional



Vaya

