



# eW Flex Compact

## eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact es una tira versátil de 50 nodos LED que se controlan de forma individual. El formato flexible permite instalar puntos dinámicos de luz blanca prácticamente en cualquier superficie interior o exterior, incluidos paredes, techos, suelos, esculturas tridimensionales y conjuntos artísticos. eW Flex Compact también permite iluminar espacios de nichos estrechos y señalizaciones y, en algunos casos, incluso visualizar videos.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Cantidad de fuentes de luz	50 piezas	Tensión de entrada	24 V
Código de la línea de lámparas	LED-MD [ LED Multi-die]		
Fuente de luz reemplazable	No	Controles y regulación	
Controlador incluido	No	Con regulación de intensidad	Sí
Tipo de cubierta/lente óptico	Plano transparente con separación de 4 pulgadas		
Datos técnicos de la luz			
Marca CE	Marca CE	Material de la carcasa	Polycarbonato
Posibilidad de reciclado del producto	100%	Color	Negro
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	No		
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Aprobación y aplicación	
Luminosidad por nodo	45127 cd/m <sup>2</sup>	Código de protección de ingreso	IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Intensidad lumínica (valor pico) en el eje del haz por nodo	29,8 cd	Código de protección de impacto mec.	IK10 [ 20 J resistente a vandalismo]
		Marca FCC	FCC Class A

## eW Flex Compact

### Información general

Temperatura de color correlacionada inic.	2700 K
Potencia de entrada inicial	50 W

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	56000
---	-------

70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	56000
---	-------

70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	56000
---	-------

70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	56000
---	-------

80 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	37000
---	-------

80 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	37000
---	-------

80 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	37000
---	-------

80 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	37000
---	-------

90 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	20000
---	-------

90 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	20000
---	-------

90 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	20000
---	-------

90 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	20000
---	-------

### Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

### Datos de producto

Código del producto completo	871829164578899
------------------------------	-----------------

Nombre del producto del pedido	BGC481 50 2700K CLFT4 BK
--------------------------------	--------------------------

EAN/UPC: producto	8718291645788
-------------------	---------------

Código del pedido	500-000012-01
-------------------	---------------

Numerador SAP: cantidad por paquete	1
-------------------------------------	---

Numerador: paquetes por caja externa	6
--------------------------------------	---

Material de SAP	912400130620
-----------------	--------------

Copiar peso neto (pieza)	0.538 kg
--------------------------	----------

Número del catálogo	500-000012-01
---------------------	---------------

Descripción del número del catálogo	eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing
-------------------------------------	--

