



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

O eW Flex Compact é um fio versátil de nós LED de grandes dimensões de luz branca com controlo individual. O elemento de alta duração flexível permite a instalação de pontos dinâmicos de luz branca ao longo de qualquer superfície interior ou exterior, incluindo paredes, tetos, chão e esculturas tridimensionais. O eW Flex Compact também pode ser utilizado para iluminar espaços exíguos em nichos e sinalização.

Dados do produto

Informações gerais		Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó	
Número de fontes de luz	50 [50 pçs.]	29,8 cd	
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]		
Fonte de luz substituível	false		
Controlador incluído	false		
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT12 [Plana transparente separada de 12 polegadas]		
Marca CE	CE		
Marca ENEC	Não		
Marca UL	UL		
Reciclabilidade do produto	100%		
Em conformidade com RoHS da UE	Não		
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Luminância por nó	45127 cd/m²	Tensão de entrada	24 V
		Controles e regulação	
		Regulável	true
		Dados mecânicos e de revestimento	
		Material do compartimento	Polycarbonato
		Material da ótica	PC
		Cor	BK

eW Flex Compact

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Marca FCC	FCC Class A

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Potência de entrada inicial	50 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

70% de manutenção luminária a 25 °C calculada	56000
70% de manutenção luminária a 25 °C relatada	56000
70% de manutenção luminária a 50 °C calculada	56000
70% de manutenção luminária a 50 °C relatada	56000
80% de manutenção luminária a 25 °C calculada	37000
80% de manutenção luminária a 25 °C relatada	37000
80% de manutenção luminária a 50 °C calculada	37000
80% de manutenção luminária a 50 °C relatada	37000
90% de manutenção luminária a 25 °C calculada	20000
90% de manutenção luminária a 25 °C relatada	20000
90% de manutenção luminária a 50 °C calculada	20000

90% de manutenção luminária a 50 °C relatada	20000
--	-------

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829164582599
Nome de produto da encomenda	BGC481 50 2700K CLFT12 BK
EAN/UPC – Produto	8718291645825
Código de encomenda	500-000012-05
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Material SAP	912400130624
Copiar peso líquido (peça)	1,500 kg
Número de catálogo	500-000012-05
Descrição do número de catálogo	eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

