



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 3000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact, 3000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

O eW Flex Compact é um fio versátil de nós LED de grandes dimensões de luz branca com controlo individual. O elemento de alta duração flexível permite a instalação de pontos dinâmicos de luz branca ao longo de qualquer superfície interior ou exterior, incluindo paredes, tetos, chão e esculturas tridimensionais. O eW Flex Compact também pode ser utilizado para iluminar espaços exíguos em nichos e sinalização.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs.]
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	false
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT4 [Plana transparente separada de 4 polegadas]
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Marca UL	UL
Reciclabilidade do produto	100%
Em conformidade com RoHS da UE	Não
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	24 V

Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Polycarbonato
Material da ótica	PC
Cor	BK
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K


eW Flex Compact

Potência de entrada inicial	50 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	56000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	56000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	56000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	56000
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	37000
80% de manutenção luminica a 25 °C relatada	37000
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	37000
80% de manutenção luminica a 50 °C relatada	37000
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	20000
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	20000
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	20000
90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	20000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829164586399
Nome de produto da encomenda	BGC481 50 3000K CLFT4 BK
EAN/UPC – Produto	8718291645863
Código de encomenda	500-000012-09
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Material SAP	912400130628
Peso líquido SAP (Peça)	0,980 kg
Número de catálogo	500-000012-09
Descrição do número de catálogo	eW Flex Compact, 3000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing



Desenho dimensional



eW Flex SLX

