



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

O eW Flex Compact é um fio versátil de nós LED de grandes dimensões de luz branca com controlo individual. O elemento de alta duração flexível permite a instalação de pontos dinâmicos de luz branca ao longo de qualquer superfície interior ou exterior, incluindo paredes, tetos, chão e esculturas tridimensionais. O eW Flex Compact também pode ser utilizado para iluminar espaços exíguos em nichos e sinalização.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Número de fontes de luz	50 [50 pçs.]	Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó	31,5 cd
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]		
Fonte de luz substituível	false	Tensão de entrada	24 V
Controlador incluído	false	Controles e regulação	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT4 [Plana transparente separada de 4 polegadas]	Regulável	true
Marca CE	CE	Dados mecânicos e de revestimento	
Marca ENEC	Não	Material do compartimento	Policarbonato
Marca UL	UL	Material da ótica	PC
Reciclabilidade do produto	100%	Cor	BK
Em conformidade com RoHS da UE	Não		
Dados técnicos de luminosidade			
Luminância por nó	47679 cd/m²		

eW Flex Compact

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Marca FCC	FCC Class A

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Potência de entrada inicial	1 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	56000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	56000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	56000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	56000
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	37000
80% de manutenção luminica a 25 °C relatada	37000
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	37000
80% de manutenção luminica a 50 °C relatada	37000
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	20000
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	20000
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	20000

90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	20000
---	-------

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829164602099
Nome de produto da encomenda	BGC481 50 4000K CLFT4 BK
EAN/UPC – Produto	8718291646020
Código de encomenda	500-000012-25
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Material SAP	912400130644
Copiar peso líquido (peça)	0,467 kg
Número de catálogo	500-000012-25
Descrição do número de catálogo	eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

