



ColorReach Powercore gen2

ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Las luminarias LED de alto rendimiento ColorReach Powercore gen2 son luminarias prémium con cambio de color dinámico de gran alcance para exteriores que permiten iluminar edificios altos, puentes y estructuras emblemáticas. ColorReach Powercore gen2 ofrece una variedad de accesorios que permiten obtener ángulos de haz de luz personalizados para alumbrado por proyección, focalizaciones, iluminación vertical de paredes e iluminación a ras, junto con la eficiencia y rentabilidad de la tecnología Powercore en una carcasa sólida de aluminio fundido.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Si
Ampliación de haz de luz de la luminaria	5°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	70000 h
Tipo óptico para exterior	Ángulo del haz de la luz estrecho de 6°
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Si
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio
Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Color	Negro y aluminio

ColorReach Powercore gen2

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]

Información general

Initial luminous flux (system flux)	8937 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	30,8 lm/W
Potencia de entrada inicial	290 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	100000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto


Código del producto completo	871829139000800
Nombre del producto del pedido	DCP776 RGB CO 100-277V UL CE
EAN/UPC: producto	8718291390008
Código del pedido	123-000153-02
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	912400133609
Net Weight (Piece)	33,800 kg
Número del catálogo	123-000153-02
Catalog Number Description	ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Plano de dimensiones



Reach



Reach

