



# Vaya Flood LP Small

BCP433 AM 100-240 10 CE CQC PSE

Ângulo do feixe estreito 10°

Com os orçamentos limitados, os proprietários e os construtores procuram, mais do que nunca, qualidade a um preço acessível no que toca aos gastos de capital. A Vaya Flood é uma solução LED económica e fiável, que minimiza o investimento inicial e oferece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz apelativos, dinâmicos e coloridos que dão vida a qualquer edifício. A robusta Vaya Flood disponibiliza uma vasta escolha de cores mono, com um simples interruptor para ligar e desligar e um controlador DMX512 padrão para mudança de cores. Além disso, é extremamente fácil de instalar e direccionar.

## Dados do produto

| Informações gerais                       |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Código da família das lâmpadas           | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Cor da fonte de luz                      | Âmbar                         |
| Fonte de luz substituível                | false                         |
| Controlador incluído                     | true                          |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | GT [ Vidro temperado]         |
| Difusão de feixe da luz da luminária     | 10°                           |
| Proteção/Classe IEC                      | Classe de segurança I         |
| Marca CE                                 | CE                            |
| Marca CQC                                | CQC                           |
| Optic type outdoor                       | Ângulo do feixe estreito 10º  |
| Marca PSE                                | PSE                           |
| Ângulo                                   | A10                           |
| Dados elétricos e de funcionamento       |                               |
| Tensão de entrada                        | 100-240 V                     |

| Frequência de entrada             | 50 a 60 Hz                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Controles e regulação             |                                                           |
| Regulável                         | Sim                                                       |
| Dados mecânicos e de revestimento |                                                           |
| Material do compartimento         | Alumínio fundido em molde                                 |
| Material da ótica                 | G                                                         |
| Material de lente/tampa ótica     | Vidro temperado                                           |
| Forma da lente/difusor ótico      | FT                                                        |
| Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente                                              |
| Cor                               | DGR                                                       |
| Aprovação e aplicação             |                                                           |
| Código de proteção de entrada     | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |


Vaya Flood LP Small

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Código de proteção mecânica contra impactos IK06 [ IK06] |                                 |
| Condições de aplicação                                   |                                 |
| Intervalo de temperatura ambiente                        | -40 to +40°C                    |
| Dados do produto                                         |                                 |
| Código do produto completo                               | 871829164721899                 |
| Nome de produto da encomenda                             | BCP433 AM 100-240 10 CE CQC PSE |
| EAN/UPC – Produto                                        | 8718291647218                   |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Código de encomenda                       | 64721899     |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1            |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 4            |
| N.º material (12NC)                       | 912400133903 |
| Peso líquido (Peça)                       | 2,670 kg     |



Desenho dimensional



Vaya

