



Vaya Flood LP Small

BCP433 AM 100-240 20 CE CQC PSE

Ângulo do feixe médio 20°

Com os orçamentos limitados, os proprietários e os construtores procuram, mais do que nunca, qualidade a um preço acessível no que toca aos gastos de capital. A Vaya Flood é uma solução LED económica e fiável, que minimiza o investimento inicial e oferece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz apelativos, dinâmicos e coloridos que dão vida a qualquer edifício. A robusta Vaya Flood disponibiliza uma vasta escolha de cores mono, com um simples interruptor para ligar e desligar e um controlador DMX512 padrão para mudança de cores. Além disso, é extremamente fácil de instalar e direccionar.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Âmbar
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Difusão de feixe da luz da luminária	20°
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca CQC	CQC
Optic type outdoor	Ângulo do feixe médio 20°
Marca PSE	PSE
Ângulo	A20

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
-----------------------	------------

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material da ótica	G
Material de lente/tampa ótica	Vidro temperado
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Cor	DGR

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-240 V

Vaya Flood LP Small

Código de proteção mecânica contra impactos IK06 [IK06]

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -40 to +40°C

Dados do produto

Código do produto completo 871829164722599

Nome de produto da encomenda BCP433 AM 100-240 20 CE CQC PSE

EAN/UPC – Produto 8718291647225

Código de encomenda 64722599

Numerador – Quantidade por embalagem 1


Numerador – Embalagens por caixa exterior 4

N.º material (12NC) 912400133917

Peso líquido (Peça) 2,670 kg



Desenho dimensional



Vaya

