



Vaya Flood LP Small

BCP433 AM 100-240 40 CE CQC PSE

Ângulo do feixe médio 40°

Com os orçamentos limitados, os proprietários e os construtores procuram, mais do que nunca, qualidade a um preço acessível no que toca aos gastos de capital. A Vaya Flood é uma solução LED económica e fiável, que minimiza o investimento inicial e oferece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz apelativos, dinâmicos e coloridos que dão vida a qualquer edifício. A robusta Vaya Flood disponibiliza uma vasta escolha de cores mono, com um simples interruptor para ligar e desligar e um controlador DMX512 padrão para mudança de cores. Além disso, é extremamente fácil de instalar e direccionar.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	Âmbar	Controles e regulação	
Fonte de luz substituível	false	Regulável	
Controlador incluído	true	true	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]	Dados mecânicos e de revestimento	
Difusão de feixe da luz da luminária	40°	Material do compartimento	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I	Alumínio fundido em molde	
Marca CE	CE	Material da ótica	
Marca CQC	CQC	G	
Optic type outdoor	Ângulo do feixe médio 40°	Material de lente/tampa ótica	
Marca PSE	PSE	Vidro temperado	
Ângulo	A40	Forma da lente/difusor ótico	
Dados elétricos e de funcionamento		FT	
Tensão de entrada		Acabamento da lente/difusor ótico	
100-240 V		Transparente	
		Cor	
		DGR	
		Aprovação e aplicação	
		Código de proteção de entrada	
		IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]	


Vaya Flood LP Small

Código de proteção mecânica contra impactos IK06 [IK06]	
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40°C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829164723299
Nome de produto da encomenda	BCP433 AM 100-240 40 CE CQC PSE
EAN/UPC – Produto	8718291647232

Código de encomenda	64723299
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
N.º material (12NC)	912400133919
Peso líquido (Peça)	2,670 kg



Desenho dimensional



Vaya

