



Vaya Flood LP Small

BCP432 5000 100-240 40 CE CQC PSE

Ângulo do feixe médio 40°

Com os orçamentos limitados, os proprietários e os construtores procuram, mais do que nunca, qualidade a um preço acessível no que toca aos gastos de capital. A Vaya Flood é uma solução LED económica e fiável, que minimiza o investimento inicial e oferece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz apelativos, dinâmicos e coloridos que dão vida a qualquer edifício. A robusta Vaya Flood disponibiliza uma vasta escolha de cores mono, com um simples interruptor para ligar e desligar e um controlador DMX512 padrão para mudança de cores. Além disso, é extremamente fácil de instalar e direccionar.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	Branco frio	Controles e regulação	
Fonte de luz substituível	false	Regulável	true
Controlador incluído	true	Dados mecânicos e de revestimento	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]	Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Difusão de feixe da luz da luminária	40°	Material da ótica	G
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I	Material de lente/tampa ótica	Vidro temperado
Marca CE	CE	Forma da lente/difusor ótico	FT
Marca CQC	CQC	Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Optic type outdoor	Ângulo do feixe médio 40°	Cor	DGR
Marca PSE	PSE	Aprovação e aplicação	
Ângulo	A40	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Dados elétricos e de funcionamento			
Tensão de entrada	100-240 V		

