



Vaya Flood MP Medium

BCP436 GN 220-240 10 CE CQC

Narrow beam angle 10°

Vaya Flood MP (gen2) è un proiettore LED affidabile ed economico per interni ed esterni. Riducendo al minimo l'investimento iniziale, offre un'eccezionale flessibilità per creare accattivanti effetti luminosi a proiezione, wash e d'accento. La vasta scelta di angoli del fascio e colorazioni di luce consente di dare vita ad effetti di colore statici o dinamici. L'ampia portata ed alta efficienza fanno sì che questo apparecchio d'illuminazione compatto e robusto si distingua dalla massa. La sua potenza integrata e l'angolo d'inclinazione regolabile rendono il prodotto versatile e facile da usare.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | | Funzionamento e parte elettrica | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Codice famiglia lampada | LED-HB [LED High Brightness] | Tensione in ingresso | 220 to 240 V |
| Colore sorgente luminosa | Verde | Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Sorgente luminosa sostituibile | No | Controlli e regolazione del flusso | |
| Driver incluso | Si | Regolabile | Si |
| Tipo copertura ottica/lenti | GT [Vetro temperato GT] | Meccanica e corpo | |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 10° | Materiale del corpo | Pressofusione di alluminio |
| Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I | Materiale ottico | Glass |
| Marchio CE | CE mark | Materiale copertura ottica/lenti | Vetro |
| Marchio CQC | CQC-mark | Forma copertura ottica/lenti | Flat |
| Optic type outdoor | Narrow beam angle 10° | Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente |
| Marchio PSE | No | | |
| Angolo | 10° | | |


Vaya Flood MP Medium

| | |
|-------------------------------------|---|
| Colore | Dark gray |
| Approvazione e applicazione | |
| Grado di protezione | IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Codice protezione impatti meccanici | IK06 [1 J] |
| Condizioni di applicazione | |
| Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +40 °C |
| Dati del prodotto | |
| Codice prodotto completo | 871829138691999 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Nome prodotto ordine | BCP436 GN 220-240 10 CE CQC |
| EAN/UPC - Prodotto | 8718291386919 |
| Codice d'ordine | 38691999 |
| Codice Locale | 912400133986 |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 2 |
| N. materiale (12NC) | 912400133986 |
| Peso netto (Pezzo) | 5,670 kg |



Disegno tecnico



Vaya

