



# Vaya Flood MP Medium

**BCP436 BL 220-240 10 CE CQC**

Ângulo do feixe estreito 10°

Com os orçamentos limitados, os proprietários e os construtores procuram, mais do que nunca, qualidade a um preço acessível no que toca aos gastos de capital. A Vaya Flood é uma solução LED económica e fiável, que minimiza o investimento inicial e fornece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz apelativos, dinâmicos e coloridos que dão vida a qualquer edifício. A robusta Vaya Flood disponibiliza uma vasta escolha de cores mono, com um simples interruptor para ligar e desligar e um controlador DMX512 padrão para mudança de cores. Além disso, é extremamente fácil de instalar e direccionar.

## Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]	Tensão de entrada	220-240 V
Cor da fonte de luz	Azul	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	false	Controles e regulação	
Controlador incluído	true	Regulável	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [ Vidro temperado]	Dados mecânicos e de revestimento	
Difusão de feixe da luz da luminária	10°	Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I	Material da ótica	G
Marca CE	CE	Material de lente/tampa ótica	Vidro
Marca CQC	CQC	Forma da lente/difusor ótico	FT
Optic type outdoor	Ângulo do feixe estreito 10°	Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Marca PSE	Não		
Ângulo	A10		


# Vaya Flood MP Medium

Cor	DGR
<b>Aprovação e aplicação</b>	
Código de proteção de entrada	IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [ IK06]
<b>Condições de aplicação</b>	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40°C
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871829138694099

Nome de produto da encomenda	BCP436 BL 220-240 10 CE CQC
EAN/UPC – Produto	8718291386940
Código de encomenda	38694099
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
N.º material (12NC)	912400133989
Peso líquido (Peça)	5,670 kg



## Desenho dimensional



Vaya

