



Vaya Flood MP Medium

BCP436 BL 220-240 40 CE CQC

Ângulo do feixe médio 40°

Com os orçamentos limitados, os proprietários e os construtores procuram, mais do que nunca, qualidade a um preço acessível no que toca aos gastos de capital. A Vaya Flood é uma solução LED económica e fiável, que minimiza o investimento inicial e fornece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz apelativos, dinâmicos e coloridos que dão vida a qualquer edifício. A robusta Vaya Flood disponibiliza uma vasta escolha de cores mono, com um simples interruptor para ligar e desligar e um controlador DMX512 padrão para mudança de cores. Além disso, é extremamente fácil de instalar e direccionar.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensão de entrada	220-240 V
Cor da fonte de luz	Azul	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	false	Controles e regulação	
Controlador incluído	true	Regulável	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]	Dados mecânicos e de revestimento	
Difusão de feixe da luz da luminária	40°	Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I	Material da ótica	G
Marca CE	CE	Material de lente/tampa ótica	Vidro
Marca CQC	CQC	Forma da lente/difusor ótico	FT
Optic type outdoor	Ângulo do feixe médio 40°	Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Marca PSE	Não		
Ângulo	A40		

