



# Vaya Flood MP Medium

BCP436 AM 220-240 20 CE CQC

Ângulo do feixe médio 20°

Com os orçamentos limitados, os proprietários e os construtores procuram, mais do que nunca, qualidade a um preço acessível no que toca aos gastos de capital. A Vaya Flood é uma solução LED económica e fiável, que minimiza o investimento inicial e fornece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz apelativos, dinâmicos e coloridos que dão vida a qualquer edifício. A robusta Vaya Flood disponibiliza uma vasta escolha de cores mono, com um simples interruptor para ligar e desligar e um controlador DMX512 padrão para mudança de cores. Além disso, é extremamente fácil de instalar e direccionar.

## Dados do produto

| Informações gerais                       |                               | Dados elétricos e de funcionamento |                           |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Código da família das lâmpadas           | LED-HB [ LED High Brightness] | Tensão de entrada                  | 220-240 V                 |
| Cor da fonte de luz                      | Âmbar                         | Frequência de entrada              | 50 a 60 Hz                |
| Fonte de luz substituível                | false                         | Controles e regulação              |                           |
| Controlador incluído                     | true                          | Regulável                          | true                      |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | GT [ Vidro temperado]         | Dados mecânicos e de revestimento  |                           |
| Difusão de feixe da luz da luminária     | 20°                           | Material do compartimento          | Alumínio fundido em molde |
| Proteção/Classe IEC                      | Classe de segurança I         | Material da ótica                  | G                         |
| Marca CE                                 | CE                            | Material de lente/tampa ótica      | Vidro                     |
| Marca CQC                                | CQC                           | Forma da lente/difusor ótico       | FT                        |
| Optic type outdoor                       | Ângulo do feixe médio 20°     | Acabamento da lente/difusor ótico  | Transparente              |
| Marca PSE                                | Não                           |                                    |                           |
| Ângulo                                   | A20                           |                                    |                           |


# Vaya Flood MP Medium

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cor                                         | DGR                                                       |
| <b>Aprovação e aplicação</b>                |                                                           |
| Código de proteção de entrada               | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK06 [ IK06]                                              |
| <b>Condições de aplicação</b>               |                                                           |
| Intervalo de temperatura ambiente           | -40 to +40°C                                              |
| <b>Dados do produto</b>                     |                                                           |
| Código do produto completo                  | 871829138698899                                           |

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Nome de produto da encomenda              | BCP436 AM 220-240 20 CE CQC |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718291386988               |
| Código de encomenda                       | 38698899                    |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                           |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 2                           |
| N.º material (12NC)                       | 912400133993                |
| Peso líquido (Peça)                       | 5,670 kg                    |



## Desenho dimensional



Vaya

