



EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore, 3500 K, 305 mm (1 ft), Grazing

EvenBalance Essential White Powercore, 3500 K, 305 mm (1 ft), Grazing

O EvenBalance Essential White Powercore é uma luminária linear interior compacta que é ideal para aplicações rasantes e de varrimento. A ótica assimétrica com projeção para a frente fornece eficientemente a uniformidade da iluminação líder da indústria. Duas difusões de feixe: Varrimento e rasante, em dois comprimentos: 305 mm e 1219 mm e a capacidade de rotação contínua do equipamento até 180° permite um elevado grau de flexibilidade para os designers de iluminação mesmo quando utilizam o EvenBalance Essential White Powercore.


Dados do produto

Dados mecânicos e de revestimento		90% de manutenção luminica a 25 °C relatada 54000	
Comprimento	305 mm	90% de manutenção luminica a 50 °C relatada 54000	
Desempenho inicial (compatível com IEC)		Dados do produto	
Temperatura de cor correlacionada inicial	3500 K	Código do produto completo	871829139078799
Potência de entrada inicial	12.5 W	Nome de produto da encomenda	LS550L 3500 L305 NB
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)		EAN/UPC – Produto	8718291390787
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000	Código de encomenda	523-000099-02
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000	Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000	Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000	Material SAP	912400134213
		Copiar peso líquido (peça)	0,445 kg

EvenBalance Essential White Powercore

Número de catálogo	523-000099-02
Descrição do número de catálogo	EvenBalance Essential White Powercore, 3500 K, 305 mm (1 ft), Grazing

Desenho dimensional



LS550L 3500 L305 NB

