



EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore, 4000 K, 305 mm (1 ft), Grazing

EvenBalance Essential White Powercore, 4000 K, 305 mm (1 ft), Grazing

O EvenBalance Essential White Powercore é uma luminária linear interior compacta que é ideal para aplicações rasantes e de varrimento. A ótica assimétrica com projeção para a frente fornece eficientemente a uniformidade da iluminância líder da indústria. Duas difusões de feixe: Varrimento e rasante, em dois comprimentos: 305 mm e 1219 mm e a capacidade de rotação contínua do equipamento até 180° permite um elevado grau de flexibilidade para os designers de iluminação mesmo quando utilizam o EvenBalance Essential White Powercore.

Dados do produto

Dados mecânicos e de revestimento		70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	
Comprimento	305 mm	80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
Aprovação e aplicação		80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000
Marca FCC	FCC Class B	90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	54000
Desempenho inicial (compatível com IEC)		90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	54000
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K	Dados do produto	
Potência de entrada inicial	12.5 W	Código do produto completo	871829139079499
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)		Nome de produto da encomenda	LS550L 4000 L305 NB
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000	EAN/UPC – Produto	8718291390794
		Código de encomenda	523-000099-03
		Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1

EvenBalance Essential White Powercore

Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
Material SAP	912400134214
Copiar peso líquido (peça)	0,445 kg
Número de catálogo	523-000099-03
Descrição do número de catálogo	EvenBalance Essential White Powercore, 4000 K, 305 mm (1 ft), Grazing

