



EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore, 2700 K, 305 mm (1 ft), Washing

EvenBalance Essential White Powercore, 2700 K, 305 mm (1 ft), Washing

O EvenBalance Essential White Powercore é uma luminária linear interior compacta que é ideal para aplicações rasantes e de varrimento. A ótica assimétrica com projeção para a frente fornece eficientemente a uniformidade da iluminância líder da indústria. Duas difusões de feixe: Varrimento e rasante, em dois comprimentos: 305 mm e 1219 mm e a capacidade de rotação contínua do equipamento até 180° permite um elevado grau de flexibilidade para os designers de iluminação mesmo quando utilizam o EvenBalance Essential White Powercore.

Dados do produto

Dados mecânicos e de revestimento		90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	
Comprimento	305 mm	54000	
		90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	
		54000	
Desempenho inicial (compatível com IEC)		Dados do produto	
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K	Código do produto completo	871829139094799
Potência de entrada inicial	12.5 W	Nome de produto da encomenda	LS550L 2700 L305 MB
		EAN/UPC – Produto	8718291390947
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)		Código de encomenda	523-000099-08
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000	Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000	Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000	Material SAP	912400134219
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000	Copiar peso líquido (peça)	0,445 kg

