



EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore, 3500 K, 1219 mm (4 ft), Washing

EvenBalance Essential White Powercore, 3500 K, 1219 mm (4 ft), Washing

O EvenBalance Essential White Powercore é uma luminária linear interior compacta que é ideal para aplicações rasantes e de varrimento. A ótica assimétrica com projeção para a frente fornece eficientemente a uniformidade da iluminância líder da indústria. Duas difusões de feixe: Varrimento e rasante, em dois comprimentos: 305 mm e 1219 mm e a capacidade de rotação contínua do equipamento até 180° permite um elevado grau de flexibilidade para os designers de iluminação mesmo quando utilizam o EvenBalance Essential White Powercore.


Dados do produto

Dados mecânicos e de revestimento		90% de manutenção luminica a 25 °C relatada		54000
Comprimento	305 mm	90% de manutenção luminica a 50 °C relatada		54000
Desempenho inicial (compatível com IEC)		Dados do produto		
Temperatura de cor correlacionada inicial	3500 K	Código do produto completo	871829139100599	
Potência de entrada inicial	50 W	Nome de produto da encomenda	LS550L 3500 L1219 MB	
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)		EAN/UPC – Produto	8718291391005	
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000	Código de encomenda	523-000099-14	
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000	Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1	
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000	Numerador – Embalagens por caixa exterior	6	
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000	Material SAP	912400134225	
		Copiar peso líquido (peça)	1,980 kg	

EvenBalance Essential White Powercore

Número de catálogo	523-000099-14
Descrição do número de catálogo	EvenBalance Essential White Powercore, 3500 K, 1219 mm (4 ft), Washing

Desenho dimensional



LS550L 3500 L1219 MB

