



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muitas estruturas arquitetónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Branco
Fonte de luz substituível	false
Difusão de feixe da luz da luminária	10° x 60°
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca UL	UL/cUL
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio extrudido
Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Comprimento	609 mm

eW Graze MX Powercore

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]

Código de proteção mecânica contra impactos IK10 [IK10]

Standard de vibração Complies with ANSI C136.31, 3G

Marca FCC FCC Class A

Classificação de vibração Complies with ANSI C136.31, 3G

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial 3000 K

Potência de entrada inicial 30 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção luminica a 25 °C relatada 60000

50% de manutenção luminica a 50 °C relatada 60000

70% de manutenção luminica a 25 °C relatada 60000

70% de manutenção luminica a 50 °C relatada 60000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 to +50°C

Dados do produto

Código do produto completo 871829139471699

Nome de produto da encomenda BCS419 10x60-3000 L609

EAN/UPC – Produto 8718291394716

Código de encomenda 523-000080-66

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 4

Material SAP 912400135119


Copiar peso líquido (peça) 1,103 kg

Número de catálogo 523-000080-66

Descrição do número de catálogo eW Graze MX Powercore, 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Desenho dimensional



BCS419 10x60-3000 L609

