



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze MX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 20 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	Branco	Dados mecânicos e de revestimento	
Fonte de luz substituível	false	Material do compartimento	Alumínio extrudido
Difusão de feixe da luz da luminária	9° x 9°	Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Comprimento	1219 mm
Marca CE	CE	Aprovação e aplicação	
Marca UL	UL/cUL	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Dados elétricos e de funcionamento		Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the
Tensão de entrada	100-277 V		

eW Graze MX Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Potência de entrada inicial	60 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	60000
70% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	60000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +50°C
--	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829139584300
Nome de produto da encomenda	BCS419 9-3000 L1219
EAN/UPC – Produto	8718291395843
Código de encomenda	523-000080-75
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	912400135128
Copiar peso líquido (peça)	6,200 kg
Número de catálogo	523-000080-75
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)



Desenho dimensional



BCS419 9-3000 L1219

