



eW Graze MX Powercore

BCS419 60x30-3500 L609

eW Graze MX Powercore, 3500 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze MX Powercore es una luminaria lineal de exterior de alto rendimiento que presenta la mayor potencia lumínica de nuestra línea de luminarias de luz blanca pura a ras. Está diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze Essential White ofrecen un único canal de luz blanca. Disponible en 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K y 5500 K. Las múltiples longitudes de las luminarias, los ángulos de haz, los niveles de potencia lumínica y los de consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con voltaje de línea directo hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensión de entrada	100 a 277 V
Color de la fuente de luz	Blanco	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz reemplazable	No		
Ampliación de haz de luz de la luminaria	60° x 30°	Controles y regulación	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I	Con regulación de intensidad	Sí
Vida útil para un flujo luminoso del 50 %	60000 h		
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	60000 h	Datos técnicos de la luz	
		Material de la carcasa	Aluminio extruido
		Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato


eW Graze MX Powercore

Longitud	609 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Información general	
Temperatura de color correlacionada inic.	3500 K
Potencia de entrada inicial	28 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
Datos de producto	
Código del producto completo	871829139595999
Nombre del producto del pedido	BCS419 60x30-3500 L609
EAN/UPC: producto	8718291395959
Código del pedido	523-000080-89
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	912400135142
Net Weight (Piece)	0,825 kg
Número del catálogo	523-000080-89
Catalog Number Description	eW Graze MX Powercore, 3500 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Plano de dimensiones



BCS419 60x30-3500 L609

