



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitetónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo e consumo de energia reduzido. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze QLX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 10 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Branco
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCC [Policarbonato transparente]
Difusão de feixe da luz da luminária	30° x 60°
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca UL	UL/cUL

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio extrudido
Material de lente/difusor ótico	Policarbonato
Comprimento	305 mm

eW Graze QLX Powercore

Cor	ALU
-----	-----

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Potência de entrada inicial	15 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000


Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C

Dados do produto

Código do produto completo	871869921019999
Nome de produto da encomenda	BCS427 30x60-3000 L305
EAN/UPC – Produto	8718699210199
Código de encomenda	523-000081-63
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	912400135249
Copiar peso líquido (peça)	1,200 kg
Número de catálogo	523-000081-63
Descrição do número de catálogo	eW Graze QLX Powercore, 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional



BCS427 30x60-3000 L305

