



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

A eW Burst Powercore gen2 é uma luminária de iluminação LED para o exterior, com alto fluxo, concebida para iluminação de acentuação e localizada. As versões Architectural e Landscape oferecem uma emissão de luz branca de alta qualidade quente de 2700 K e neutra de 4000 K para suportar uma variedade de aplicações de iluminação ascendente, com projetores e decorativa. Para mais informações, acesse www.colorkinetics.com/Products

Dados do produto

Informações gerais		Aprovação e aplicação	
Difusão de feixe da luz da luminária	6°	Código de proteção de entrada	IP60 [Protegido contra penetração de pó]
Marca CE	CE	Marca FCC	FCC Class A
Marca UL	UL/cUL		
Dados elétricos e de funcionamento		Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tensão de entrada	100-277 V	Eficiência da luminária LED inicial	67,3 lm/W
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Temperatura de cor correlacionada inicial	3500 K
		Índice de restituição cromática inicial	82
		Potência de entrada inicial	30 W
Dados mecânicos e de revestimento		Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Cor	BZ	50% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000

eW Burst Powercore gen2

50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	51000
50% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	51000
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	84000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	51000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	83000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	51000
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	28000
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	28000
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	27000
90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	27000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871869921589799
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	BCP463 G2 19xLED-HB/3500 HMA BZ
EAN/UPC – Produto	8718699215897
Código de encomenda	523-000098-45
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
Material SAP	912400135393
Copiar peso líquido (peça)	3,470 kg
Número de catálogo	523-000098-45
Descrição do número de catálogo	eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

Desenho dimensional



BCP463 G2 19xLED-HB/3500 HMA BZ

