



ColorBurst Powercore gen2



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB GR

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 — высокоэффективный наружный светодиодный прожектор для акцентного и общего освещения. Архитектурные и ландшафтные светильники обеспечивают полноцветный световой поток до 963 люмен, используются для динамического освещения в направлении снизу вверх, прожекторного и декоративного освещения.

Данные о продукции

Общая информация	
Угол расхождения луча от источника света	8 °
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	GT [Tempered glass]
Распределение света светильника	8°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Метка UL	UL and cUL mark
Аксессуары для противобликового щитка	GS [Glare shield]
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Механические компоненты и корпус	
Цвет	Gray
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Класс энергоэффективности	G
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G
Регистрационный номер в EPREL	890598
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	927 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	31 lm/W


ColorBurst Powercore gen2

Начальная входная мощность	30 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	48300
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	48300
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869921137099
Название продукта для заказа	BCP462 G2 19xLED-HB/RGB GR

EAN/UPC — продукт	8718699211370
Код заказа	123-000156-21
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	2
Материал (SAP)	912400135462
Вес нетто (шт.) SAP	5,510 kg
Номер по каталогу	123-000156-21
Номер по каталогу, описание	ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural



Чертеж размеров



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB GR

