



ColorGraze IntelliHue Powercore

BCS559 9 RGBMW L1219

LED High Brightness

Graze — это высокоэффективный наружный линейный светильник, разработанный для освещения архитектурных элементов: от текстуры поверхности и лепнины до арочных проемов и окон. Graze IntelliHue оснащен технологией Color Kinetics IntelliHue, которая помогает создавать миллионы насыщенных цветов, пастельные тона и однородный белый свет в одном управляемом приборе. Различные длины прожекторов и углы расхождения луча света подойдут для различных вариантов фасадной и поверхностной иллюминации. Тонкий корпус, оснащенные соединителями кабеля, универсальный диапазон значений входного напряжения и питание непосредственно от сети облегчают установку и эксплуатацию светильников Graze.

Данные о продукции

Общая информация		Входная частота	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Входная частота	50–60 Hz
Цвет источника света	IntelliHue	Системы управления и регулировка яркости света	
Сменный источник света	No	Возможность изменения яркости света	Yes
Драйвер в комплекте	Yes	Механические компоненты и корпус	
Тип оптического плафона / линзы	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]	Материал корпуса	Формованный алюминий
Маркировка CE	CE mark	Оптический материал	Polycarbonate
Метка UL	UL and cUL mark	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Эксплуатационные и электрические характеристики		Длина	1219 mm
Входное напряжение	100 to 277 V	Цвет	Aluminum

ColorGrazе IntelliHue Powercore

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	2748 lm
Начальная светоотдача	1776 lm
Начальная светоотдача	2144 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	38,8 lm/W
Начальная входная мощность	72 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	75000
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	70000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	70000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	65000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871869921270400
Название продукта для заказа	BC5559 9 RGBMW L1219
EAN/UPC — продукт	8718699212704
Код заказа	912400135890
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	912400135890
Вес нетто (шт.)	4,700 kg



Чертеж размеров



ColorGrazе IntelliHue Powercore

