



Vaya Free Form

Vaya Free Form Dimmable White, IP40, 3000 K, Frosted, 10 m (30 ft)

Vaya Free Form Dimmable White, IP40, 3000 K, Frosted, 10 m (30 ft)

Vaya Free Form é uma luminária linear flexível, compacta e oculta, para a iluminação de sancas retas ou curvas, aplicações encastradas e nichos. Fornece uma luz branca uniforme em comprimentos de até 10 m (32,8 pés). Em aplicações interiores, a luminária pode ser cortada e facilmente reconectada, possibilitando passagens ao longo de espaços inusitados e difíceis de iluminar, sem soldas nem ferramentas. Em aplicações exteriores, a luminária pode ser cortada e re-selada para manter a classificação IP66. Para mais informações, visite www.colorkinetics.com/vaya/.

Dados do produto

Informações gerais	
Cor da fonte de luz	Branco neutro
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Difusão de feixe da luz da luminária	120°
Marca CE	CE
Marca UL	UL/cUL
Marca CQC	CQC
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	24 DC V

Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Plástico
Acabamento da lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento	10.0 m
Cor	WH
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP40 [Proteção de fios]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]

Vaya Free Form

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	8380 lm
Eficiência da luminária LED inicial	99,5 lm/W
Potência de entrada inicial	84 W


Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
70% de manutenção lumínica a 25 °C calculada	75000
70% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	36000
70% de manutenção lumínica a 50 °C calculada	56000
70% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	36000
80% de manutenção lumínica a 25 °C calculada	48000
80% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	36000
80% de manutenção lumínica a 50 °C calculada	36000
80% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	36000
90% de manutenção lumínica a 25 °C calculada	24000
90% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	24000
90% de manutenção lumínica a 50 °C calculada	18000
90% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	18000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871869937040499
Nome de produto da encomenda	BGC452 3000 IP40 L10000 STRIP ONLY
EAN/UPC – Produto	8718699370404
Código de encomenda	350-000019-08
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Material SAP	912400136454
Copiar peso líquido (peça)	1,028 kg
Número de catálogo	350-000019-08
Descrição do número de catálogo	Vaya Free Form Dimmable White, IP40, 3000 K, Frosted, 10 m (30 ft)



Desenho dimensional



BGC452 3000 IP40 L10000 STRIP ONLY

