



Vaya Free Form

Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 3000 K, Frosted, 5 m (15 ft)

Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 3000 K, Frosted, 5 m (15 ft)

Vaya Free Form é uma luminária linear flexível, compacta e oculta, para a iluminação de sancas retas ou curvas, aplicações encastradas e nichos. Fornece uma luz branca uniforme em comprimentos de até 10 m (32,8 pés). Em aplicações interiores, a luminária pode ser cortada e facilmente reconectada, possibilitando passagens ao longo de espaços inusitados e difíceis de iluminar, sem soldas nem ferramentas. Em aplicações exteriores, a luminária pode ser cortada e re-selada para manter a classificação IP66. Para mais informações, visite www.colorkinetics.com/vaya/

Dados do produto

Informações gerais		Controles e regulação	
Cor da fonte de luz	Branco neutro	Regulável	true
Fonte de luz substituível	false	Dados mecânicos e de revestimento	
Controlador incluído	true	Material do compartimento	Plástico
Difusão de feixe da luz da luminária	120°	Acabamento da lente/difusor ótico	Fosco
Marca CE	CE	Comprimento	5.0 m
Marca UL	UL/cUL	Cor	WH
Marca CQC	CQC	Aprovação e aplicação	
Dados elétricos e de funcionamento		Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Tensão de entrada	24 DC V	Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]

Vaya Free Form

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	4190 lm
Eficiência da luminária LED inicial	99,5 lm/W
Potência de entrada inicial	42 W


Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	75000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	36000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	56000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	36000
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	48000
80% de manutenção luminica a 25 °C relatada	36000
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	36000
80% de manutenção luminica a 50 °C relatada	36000
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	24000
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	24000
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	18000
90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	18000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871869937057299
Nome de produto da encomenda	BGC452 3000 IP66 L5000 W/LEADER
EAN/UPC – Produto	8718699370572
Código de encomenda	350-000020-07
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	15
Material SAP	912400136471
Copiar peso líquido (peça)	0,715 kg
Número de catálogo	350-000020-07
Descrição do número de catálogo	Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 3000 K, Frosted, 5 m (15 ft)



Desenho dimensional



BGC452 3000 IP66 L5000 W/LEADER

