



KC-uthouders

JGM001 KC MBP-T 1500 60 RAL

Uithouder. 2-arms 180 graden - 1500 mm - 60 mm - 5° - RAL color - Montageapparaat, diameter 60 mm

De KC-uthouder is functioneel, verstelbaar en gaat discreet op in elk type landschap. Het minimalistische ontwerp is tijdloos. Bovendien zijn met vijf verschillende uthouderlengtes diverse configuraties mogelijk om efficiënte verlichting te bieden binnen elke stedelijke beperking.

Product gegevens


Algemene informatie	
CE-markering	Nee
Type beugel	Uithouder. 2-arms 180 graden
Kleur beugel	RAL color

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	70 mm
Bevestigingsdiameter	Montageapparaat, diameter 60 mm
Effective projected area	0,28 m ²
Bracket tilt angle	5°
Bracket to luminaire diameter	60 mm
Beugellengte	1500 mm

Productgegevens	
Volledige productcode	871869693318300
Productnaam voor bestelling	JGM001 KC MBP-T 1500 60 RAL
EAN/UPC - Product	8718696933183
Bestelcode	93318300
Local Code	JGMIKMBPT15
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	912401451212
Netto gewicht (per stuk)	15,300 kg

KC-uthouders

Maatschets



Commodity brackets JGM001

