



KC-uithouders

JGM001 KC MBP-T 2000 60 RAL

Uithouder. 2-arms 180 graden - 2000 mm - 60 mm - 5° - RAL color - Montageapparaat, diameter 60 mm

De KC-uithouder is functioneel, verstelbaar en gaat discreet op in elk type landschap. Het minimalistische ontwerp is tijdloos. Bovendien zijn met vijf verschillende uithouderlengtes diverse configuraties mogelijk om efficiënte verlichting te bieden binnen elke stedelijke beperking.

Product gegevens


Algemene informatie	
CE-markering	Nee
Type beugel	Uithouder. 2-arms 180 graden
Kleur beugel	RAL color

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	70 mm
Bevestigingsdiameter	Montageapparaat, diameter 60 mm
Effective projected area	0,35 m ²
Bracket tilt angle	5°
Bracket to luminaire diameter	60 mm
Beugellengte	2000 mm

Productgegevens	
Volledige productcode	871869693320600
Productnaam voor bestelling	JGM001 KC MBP-T 2000 60 RAL
EAN/UPC - Product	8718696933206
Bestelcode	93320600
Local Code	JGM1KC-T20
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	912401451214
Netto gewicht (per stuk)	19,000 kg

KC-uthouders

Maatschets



Commodity brackets JGM001

