

Mayotte-beugels

JRB345 MBP 1100 60 RAL

Mastmontagebeugel, 1100 mm, 60 mm, 5°, RAL color, Montageapparaat, diameter 60 mm

Dankzij de spanwijdte die de Mayotte-uithouder biedt, kan deze worden gebruikt voor het verlichten van brede straten in voorsteden. Het bovenste plaatmetaal accentueert de geometrie van de uithouder en versterkt de aanwezigheid in het landschap.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type beugel	Mastmontagebeugel
Kleur beugel	RAL color
Waardeschaal	Beter
CE-markering	Ja


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	100 mm
Bevestigingsdiameter	Montageapparaat, diameter 60 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,127 m²
Kantelhoek uithouder	5°
Diameter uithouder/armatuur	60 mm
Lengte uithouder	1100 mm

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	JRB345 MBP 1100 60 RAL
Volledige productnaam	JRB345 MBP 1100 60 RAL
Full EOC	871869693652800
Bestelcode	93652800
Materiaalnr. (12NC)	912401451439
Lokale code	JRB345MBP11
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696936528
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696936528

Wijziging van gegevens voorbehouden

Mayotte-beugels

Maatschets



© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.