



CitySoul poles and brackets

JSP532 MBP-S 1100 76 RAL

Mastmontagebeugel 1 arm, RAL color

CitySoul gen2 is een van de meest veelzijdige en inspirerende productfamilies voor stedelijke straatverlichting die Philips tot nu toe heeft ontworpen. Deze zeer efficiënte reeks levert uitstekende verlichtingsniveaus en schept tegelijk de juiste sfeer voor alle stedelijke toepassingsgebieden, van de buitenwijken van de stad tot in het stadscentrum. Door de modulariteit van de CitySoul-familie te laten evolueren en er nieuwe innovaties aan toe te voegen, zoals de uithouders Lyre en Accent, heeft Philips van deze reeks het ideale instrument voor elke stedelijke context gemaakt. Het ontwerp is vlakker en helemaal rond en de overgangen tussen opzetstuk en uithouder zijn volledig glad zodat jouw stadsbeeld een samenhangende, elegante en discrete identiteit verkrijgt. CitySoul gen2 is ontworpen vanuit zijn LED-module en is daardoor zeer efficiënt en gemakkelijk te onderhouden. Hij is verkrijgbaar in twee formaten en is geschikt voor opschuif-, opzet, ketting- en pendelmontage.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type beugel	Mastmontagebeugel 1 arm	Totale breedte	110 mm
Kleur beugel	RAL color	Totale hoogte	390 mm
Waardeschaal	Best	Totale diameter	76,1 mm
CE-markering	Ja	Windbelastbaar oppervlak	0,12 m²
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	390 x 110 x 1193 mm
Bevestigingsdiameter	Montageapparaat, diameter 76 mm	Kantelhoek uithouder	2°
Totale lengte	1.193 mm	Lengte uithouder	1100 mm

CitySoul poles and brackets

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	JSP532 MBP-S 1100 76 RAL
Volledige productnaam	JSP532 MBP-S 1100 76 RAL
Full EOC	871869693709900
Bestelcode	8718696937099
Materiaalnr. (12NC)	912401451496
Lokale code	JSP532MS1176

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696937099
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696937099

Maatschets

