



PlainView, riippuasennus

SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415

840 Neutraali valkoinen, Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois),
Pistoliitin, 3-napainen

PlainView on moderni ja näyttävä valaisinvalikoima, joka loistaa mukavaa ja laadukasta valoa toimien samalla sisustuselementtinä. Valaisimien tekniikka on korkealaatuista ja tarjolla on useita valovirtavaihtoehtoja. Näistä syistä PlainView on oiva ratkaisu esimerkiksi toimistojen ja oppilaitosten sellaisiin tiloihin, joissa ei työskennellä. Se sopii lisäksi vähittäismyymälöiden auloihin ja sisäänkäynteihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskvyyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Tehokas
CE-merkintä	Kyllä

Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	4 800 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	95 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	100°

PlainView, riippuasennus

Häikäisyindeksi	28
-----------------	----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	19 A
Kytkeväaika	280 ms
Virrankulutus	50 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 1,5 m pistoliittimellä, 3-napainen
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1 415 mm
Kokonaisleveys	58 mm
Kokonaiskorkeus	82 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	82 x 58 x 1415 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP40 [Johtosuojattu]
---------------------	----------------------

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L70


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415
Koko tuotenimi	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415
Full EOC	871869938026799
Paikallisen koodin kuvaus	4250327
Tilaukoodi	38026799
Tuotekoodi (12NC)	912401483012
Paikallinen koodi	4250327
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699380267
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718699380342

Mittapiirros



PlainView, riippuasennus

