



CoreLine LED Einbaustrahler

RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

CoreLine LED Einbaustrahler, Accessory, Aluminium, Schwarz, 0,3 J, Fernhalten von Fingern

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Der CoreLine LED-Einbaustrahler als Halogenersatz für dekorative Akzente im Innenraum überzeugt durch eine Energieeinsparung von bis zu 80% und eine bis zu 16x längere Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dies erleichtert Kunden den Einstieg in die nachhaltige LED-Technologie. Die Montage wurde mit zwei Befestigungsfedern für die mechanische Befestigung in der Decke und der Option für Durchgangsverdrahtung bei dem elektrischen Anschluss einfach gestaltet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Genehmigung und Anwendung	
Zubehörfarbe	Schwarz	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Value Ladder	Better	Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Betrieb und Elektrik		IEC-Schutzklasse	-
Eingangsspannung	- V	Produktdaten	
Netzfrequenz	- Hz	Bestell-Produktname	RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK
Mechanik und Gehäuse		Gesamtbezeichnung des Produkts	RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK
Gesamte Höhe	28,5 mm	Gesamt-Produktcode	871869938448799
Gesamter Durchmesser	95 mm	Bestellcode	38448799
Material	Aluminium	Material-Nr. (12NC)	912401483072
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699384487

CoreLine LED Einbaustrahler

Zähler - Pakete pro Außenkarton	18
EAN Umverpackung	8718699384494

