



Zadora LED

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W

Zadora LED, 5 W, D75 mm, 365 lm, 3000 K, Fase-aansnijdimer, Lichthoek 40°, Aluminium, IP20

Zadora LED is een reeks verstelbare inbouwdownlights voor MASTER LEDspot-lampen. Ze worden geleverd in installatieklare KIT-uitvoeringen inclusief de MASTER LEDspot MV-lamp. MASTER LEDspot levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de helderheid, wat eigenaren in staat stelt hun investering binnen één jaar terug te verdienen. De verstelbare uitvoering biedt een oriëntatie van 30° uit de verticale as. Beide lampen leveren een lichtstroom die overeenkomt met die van een 50 W halogeenlamp. Zadora LED-downlights zijn verkrijgbaar in verschillende kleurafwerkingen. Het onderhoud is gemakkelijk aangezien de lamp direct toegankelijk is.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleur lichtbron	
Lichtbron vervangbaar	Ja	Optiektype	Lichthoek 40°
VSA	-	Bundelspreiding armatuur	40°
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Waardeschaal	Goed	Ingangsspanning	220 tot 240 V
CE-markering	Ja	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Garantieperiode	3 jaar	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Energieverbruik	5 W
Gegevens lichttechniek		Arbeidsfactor	0.7
Lichtstroom	365 lm	Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Kabel	-
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78 lm/W		
Kleurweergave-index (CRI)	80		

Zadora LED

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Voedingsunit, regelend
Bedieningsinterface	Fase-aansnijd-dimmer
Constance lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Kunststof
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polymethylmethacrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Aluminium
Afwerking optische lichtkap/lens	Mat
Totale hoogte	145 mm
Totale diameter	85 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Gemiddelde levensduur L70B50	25.000 hr
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Volledige productnaam	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Full EOC	871869607016199
Bestelcode	07016199
Materiaalnr. (12NC)	912401483108
Lokale code	07016199
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696070161
Numerator - Dozen per buitendoos	36
EAN/UPC - Case	8718696070284

Maatschets

