



CoreLine LED Einbaustrahler

RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH

CoreLine LED Einbaustrahler, Accessory, Aluminium, Weiß, 0,3 J, Fernhalten von Fingern

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Der CoreLine LED-Einbaustrahler als Halogenersatz für dekorative Akzente im Innenraum überzeugt durch eine Energieeinsparung von bis zu 80% und eine bis zu 16x längere Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dies erleichtert Kunden den Einstieg in die nachhaltige LED-Technologie. Die Montage wurde mit zwei Befestigungsfedern für die mechanische Befestigung in der Decke und der Option für Durchgangsverdrahtung bei dem elektrischen Anschluss einfach gestaltet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	
Zubehörfarbe	Weiß		Aluminium
Value Ladder	Better	Genehmigung und Anwendung	
Betrieb und Elektrik		Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Eingangsspannung	- V	Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Netzfrequenz	- Hz	IEC-Schutzklasse	-
Mechanik und Gehäuse		Produktdaten	
Gesamte Länge	95 mm	Bestell-Produktname	RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH
Gesamte Breite	95 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH
Gesamte Höhe	28.8 mm	Gesamt-Produktcode	871869938456299
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	29 x 95 x 95 mm	Bestellcode	38456299
		Material-Nr. (12NC)	912401483134

CoreLine LED Einbaustrahler

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699384562
Zähler - Pakete pro Außenkarton	18

EAN Umverpackung	8718699384579
------------------	---------------

