



CoreLine LED Einbaustrahler

RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU

CoreLine LED Einbaustrahler, Accessory, Aluminium, Aluminium, 0,3 J, Fernhalten von Fingern

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Der CoreLine LED-Einbaustrahler als Halogenersatz für dekorative Akzente im Innenraum überzeugt durch eine Energieeinsparung von bis zu 80% und eine bis zu 16x längere Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dies erleichtert Kunden den Einstieg in die nachhaltige LED-Technologie. Die Montage wurde mit zwei Befestigungsfedern für die mechanische Befestigung in der Decke und der Option für Durchgangsverdrahtung bei dem elektrischen Anschluss einfach gestaltet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Zubehörfarbe	Aluminium
Value Ladder	Better
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	95 mm
Gesamte Breite	95 mm
Gesamte Höhe	28,8 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	29 x 95 x 95 mm

Material	Aluminium
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
IEC-Schutzklasse	-
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU
Gesamt-Produktcode	871869938458699
Bestellcode	38458699
Material-Nr. (I2NC)	912401483135

CoreLine LED Einbaustrahler

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699384586
Zähler - Pakete pro Außenkarton	18

EAN Umverpackung	8718699384593
------------------	---------------

