



Ledinaire Batten - runkovalaisin

BN012C LED20/NW L1200 G2

Ledinaire Batten -runkovalaisin, 20 W, L1200 mm, 2000 lm,
4000 K, Clear, IP20, TW1-ready

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä
hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Läpisyöttöjohdotus	Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheiseen läpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 000 lm


Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Keilakulma 120°
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkenävirtasysäys	6,23 A
Kytkenäaika	0,0442 ms
Virrankulutus	20 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.8
Liitäntä	Kytkenäjohto rasia-asennukseen
Kaapeli	Kaapeli 0,2 m ilman pistoketta
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	40

Ledinaire Batten -runkovalaisin

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	1 200 mm
Kokonaisleveys	30 mm
Kokonaiskorkeus	37 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	37 x 30 x 1200 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.3837, 0.3832) SDCM <5

Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla	0,4 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	7,5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L65
Käyttökohteiden olosuhteet	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BN012C LED20/NW L1200 G2
Koko tuotenimi	BN012C LED20/NW L1200 G2
Full EOC	871869938822599
Paikallisen koodin kuvaus	4250721
Tilauskoodi	38822599
Tuotekoodi (12NC)	912401483204
Paikallinen koodi	4250721
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699388225
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8718699388232

Mittapiirros



Ledinaire Batten -runkovalaisin

