



CoreLine Projector

ST150T LED22S-23-/830 PSU BK

24 ° - Теплый белый 830 - Power supply unit - Black and black

Модельный ряд светильников CoreLine Projector разработан для освещения небольших магазинов, мясных лавок, продуктовых магазинов. Современный дизайн и привлекательная стоимость этих светильников позволяют легко перейти на светодиодное освещение. Светильники создают эффект естественного света для акцентного освещения. Они также обеспечивают постоянную экономию электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы, благодаря чему являются экологичным и лучшим по соотношению цена/качество решением. Светильники CoreLine легко устанавливать на стандартной шине или с помощью соединителя для поверхностного монтажа.

Данные о продукции

Общая информация		Знак пожароопасности	
Угол расхождения луча от источника света	24 °		F [For mounting on normally flammable surfaces]
Цвет источника света	Теплый белый 830	Маркировка CE	CE mark
Сменный источник света	No	Метка ENEC	-
Количество единиц ПРА	1 unit	Гарантийный период	5 лет
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]	Постоянная светоотдача	No
Драйвер в комплекте	Yes	Количество продуктов на прерывателе	40
Тип оптики	24 [Beam angle 24°]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Распределение света светильника	24°	Входное напряжение	220-240 V
Интерфейс управления	-	Входная частота	50-60 Hz
Соединение	Внутренний разъем трехполюсный	Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Кабель	-	Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	24 W
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с		

CoreLine Projector

Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Пусковой ток	8,7 A
Время пуска	125 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Покрyтие оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	0 mm
Общая ширина	180 mm
Общая высота	159 mm
Общий диаметр	85 mm
Цвет	Black and black
Размеры (высота x ширина x глубина)	159 x 180 x 0 mm (6.3 x 7.1 x 0 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	2200 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	90 lm/W

Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM<3
Начальная входная мощность	24 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	No

Данные об изделии

Полный код продукта	871869979067799
Название продукта для заказа	ST150T LED225-23-/830 PSU BK
EAN/UPC — продукт	8718699790677
Код заказа	912401483217
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	912401483217
Вес нетто (шт.)	0,710 kg





Чертеж размеров




CoreLine Projector ST150T

Фотометрические данные



IFAS1_ST150T1xLED22S830MB

IFCC1_ST150T1xLED22S830MB



IFPC1_ST150T1xLED22S830MB

