



# CoreLine Projector

## ST150T LED22S-36-/830 PSU BK

CoreLine Projector, 24 W, 2200 lm, 3000 K, Keilakulma 36°, Musta ja musta

CoreLine Projector on suunniteltu korvaamaan halogeeni- ja CDM-valaisimet myymälä- ja majoituskohteissa. Kiskokiinnitteisen valaisimen avulla voidaan korostaa haluttuja tuotteita tai kohteita. Selkeän muotoilun, integroidun ohjaimen ja 23–36 asteen avauskulman ansiosta CoreLine Projector soveltuu monenlaisiin kohteisiin.

### Tuotetiedot

|                                     |                                                          |                                    |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Yleistä tietoa</b>               |                                                          | <b>Värintoistoindeksi (CRI)</b>    | >80                          |
| Valonlähde vaihdettavissa           | Ei                                                       | Valonlähteen keilakulma            | 36 °                         |
| Ohjausyksiköiden lukumäärä          | 1 yksikkö                                                | Valonlähteen väri                  | 830 Lämmin valkoinen         |
| Liitäntälaitte mukana               | Kyllä                                                    | Optiikan tyyppi                    | Keilakulma 36°               |
| Lighting Technology                 | LED                                                      | Valaisimen valokeilan hajautus     | 36°                          |
| Arvoasteikko                        | Hinta-laatu                                              | Häikäisyindeksi                    | Not applicable               |
| CE-merkintä                         | Kyllä                                                    | <b>Käyttö- ja sähkö tiedot</b>     |                              |
| Takuuaika                           | 5 vuotta                                                 | Tulojännite                        | 220-240 V                    |
| Tulenarkuusmerkintä                 | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille | Viivatiheys                        | 50 to 60 Hz                  |
| ENEC-merkintä                       | -                                                        | Alkuperäinen CLO-energiankulutus   | - W                          |
| Hehkulankatesti                     | Lämpötila 650 °C, kesto 5 s                              | Keskimääräinen CLO-energiankulutus | 24 W                         |
| RoHS-direktiivin mukainen           | Kyllä                                                    | CLO-tehonkulutus                   | - W                          |
| <b>Valaistuksen tekniset tiedot</b> |                                                          | Kytkevätvirtasäys                  | 8,7 A                        |
| Valovirta                           | 2 200 lm                                                 | Kytkevät aika                      | 125 ms                       |
| Vastaava värilämpötila (nim.)       | 3000 K                                                   | Virrankulutus                      | 24 W                         |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)   | 90 lm/W                                                  | Tehokerroin (murtoluku)            | 0.9                          |
|                                     |                                                          | Liitäntä                           | Läpivientiliitin, 3-napainen |

## CoreLine Projector

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Kaapeli                                  | -  |
| Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B | 40 |

### Käyttölämpötila

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Käyttölämpötila-alue | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Himmennettävä                       | Ei                               |
| Liitäntälaitte/verkkolaite/muuntaja | Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois) |
| Ohjausliittymä                      | -                                |
| Jatkuva valontuotto                 | Ei                               |

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Rungon materiaali                 | Alumiini         |
| Heijastimen materiaali            | -                |
| Optikan materiaali                | Polykarbonaatti  |
| Optisen kuvun/linssin materiaali  | Polykarbonaatti  |
| Kiinnitysmateriaali               | -                |
| Kotelon väri                      | Musta ja musta   |
| Optisen kuvun/linssin viimeistely | Teksturoitu      |
| Kokonaispituus                    | 0 mm             |
| Kokonaisleveys                    | 180 mm           |
| Kokonaiskorkeus                   | 159 mm           |
| Kokonaishalkaisija                | 85 mm            |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 159 x 180 x 0 mm |

### Merkinnät ja luokitukset

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Suojausluokan koodi             | IP20 [Sormisuojaattu]  |
| Mekaanisen iskusuojauksen koodi | IK02 [0.2 J Standardi] |
| Kestävän kehityksen profiili    | -                      |
| Suojausluokka IEC               | Suojausluokka I        |

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Valovirran toleranssi         | +/-10%              |
| Alkuperäinen kromaattisuus    | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| Energiankulutuksen toleranssi | +/-10%              |

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla                       | 0,7 % |
| Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana | 5 %   |
| Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*                       | L70   |

### Käyttökohteiden olosuhteet

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C              |
| Enimmäishimmennystaso                       | Ei sovellettavissa |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään            | Ei                 |

### Tuotetiedot

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi                  | ST150T LED22S-36-/830 PSU BK |
| Koko tuotenimi                       | ST150T LED22S-36-/830 PSU BK |
| Full EOC                             | 871869979071499              |
| Tilauskoodi                          | 79071499                     |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 912401483221                 |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                            |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8718699790714                |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 6                            |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718699790790                |

## Mittapiirros



