



Ledinaire Waterproof

WT060C LED18S/840 PSU L600

Ledinaire Waterproof, 16.5 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Opaali, IP65, IK08

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	-
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 800 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	110 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen keilakulma	- °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen

Optiikan tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Häikäisyindeksi	Not applicable
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiansyöttö	- W
Keskimmäinen CLO-energiansyöttö	- W
Kytkevätvirta	37 A
Kytkevät aika	1 ms
Virrankulutus	16,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	10
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

Ledinaire Waterproof

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelon väri	Harmaa
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	627 mm
Kokonaisleveys	64 mm
Kokonaiskorkeus	78 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	78 x 64 x 627 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	7,5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	WT060C LED18S/840 PSU L600
Koko tuotenimi	WT060C LED18S/840 PSU L600
Full EOC	871869938910999
Tilauskoodi	38910999
Tuotekoodi (12NC)	912401483225
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699389109
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718699389161

Mittapiirros



Ledinaire Waterproof

