



Ledinaire Waterproof

WT055C LED56S/840 PSU L1500

Ledinaire Waterproof, 51 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Opaali, IP65, IK08

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	-
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	5 600 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	110 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen keilakulma	- °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen

Optiikan tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Häikäisyindeksi	19
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiansiirto	- W
Keskimmäinen CLO-energiansiirto	- W
Kytkevätvirta	37 A
Kytkevät aika	1 ms
Virransiirto	51 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	10
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

Ledinaire Waterproof

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelon väri	Harmaa
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1 476 mm
Kokonaisleveys	36 mm
Kokonaiskorkeus	46 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	46 x 36 x 1476 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin 1 % kohdalla	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	7,5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L65


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	WT055C LED56S/840 PSU L1500
Koko tuotenimi	WT055C LED56S/840 PSU L1500
Full EOC	871869979300599
Tilauskoodi	79300599
Tuotekoodi (12NC)	912401483252
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699793005
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	18
EAN/UPC – laatikko	8718699793067

Mittapiirros



Ledinaire Waterproof

