



CustomCreate

PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR

830 blanco cálido, Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado), Ángulo del haz de 24°, Gris

En los establecimientos comerciales siempre se desea crear un ambiente atractivo y mejorar la presentación de los productos. Además de utilizar la iluminación adecuada, suelen escogerse luminarias con un diseño atractivo y acorde. Las luminarias suspendidas pueden atraer la atención a una parte específica de la tienda y utilizarse para crear zonas diferenciadas en la tienda. CustomCreate brinda a las tiendas los beneficios más recientes de la tecnología LED; ayudan a la zonificación con fórmulas de iluminación específicas de Fresh Food y permiten además, crear efectos luminosos e intensidades variadas gracias a sus reflectores PerfectAccent. Asimismo, para que combine perfectamente con la marca y el entorno del comercio determinado, la pantalla exterior del producto se puede personalizar en su totalidad en cuanto al color, la traslucidez, el patrón y la forma. Esta pantalla exterior también puede cambiarse fácilmente sin la necesidad de desconectar la luz ni desmontar la luminaria.

Datos del producto

Información general		Test del hilo incandescente	
Fuente de luz sustituible	No	Conforme con EU RoHS	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Número de unidades de equipo	1 unidad		Sí
Driver incluido	Sí	Datos técnicos de la luz	
Lighting Technology	LED	Flujo luminoso	2.730 lm
Escalera de valor	Óptima	Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Marca CE	Sí	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	111 lm/W
Período de garantía	5 años	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Marca de inflamabilidad	-	Ángulo de haz de la fuente de luz	24 °
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Color de la fuente de luz	830 blanco cálido

Tipo de óptica	Ángulo del haz de 24°
Apertura del haz de luz de la luminaria	24°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Average CLO power consumption	- W
Corriente de arranque	18 A
Tiempo de irrupción	250 ms
Consumo de energía	24,5 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector externo
Cable	Cable de 3,0 m sin clavija
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	34

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	Revestimiento de polycarbonato de aluminio
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Gris
Acabado de cierre óptico/lente	Con textura
Longitud global	0 mm
Anchura global	200 mm
Altura global	280 mm
Diámetro global	200 mm

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	280 x 200 x 0 mm
--	------------------

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

índice de fallos del driver 5.000 h	0,01 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* L80 50.000 h	

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR
Nombre completo del producto	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR
Full EOC	871869979212100
Código de pedido	79212100
Código 12NC	912500100445
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699792121
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699792121

Plano de dimensiones

