



CustomCreate

PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR

Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi > 90, Virtalähde, DALI-liitäntä, Keilakulma 60°, Harmaa

Jälleenmyyjät haluavat luoda myymälöihinsä houkuttelevan ympäristön ja korostaa tuotteita oikealla valolla ja kauniisti yhteen sointuvilla tuotteilla. Riippuvalaisimet voivat ohjata huomion johonkin myymälän osaan, ja niiden avulla myymälä voidaan jakaa erilaisiin vyöhykkeisiin. CustomCreate tarjoaa myymälöihin LED-tekniikan uusimmat hyödyt, ja sen avulla voidaan myymälän eri osia valaista myös Fresh Food -valoratkaisuilla. Kiinteät PerfectAccent-heijastimet mahdollistavat useita valaistustehoja. Lisäksi tuotteen varjostin on räätälöitävissä värin, läpikuultavuuden, kuvion ja muodon suhteen myymälän vaatimusten mukaisesti. Varjostin voidaan vaihtaa helposti sammuttamatta tai irrottamatta valaisinta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Tehokas
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 654 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen keilakulma	60 °
Valonlähteen väri	Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi > 90
Optiikan tyyppi	Keilakulma 60°
Valaisimen valokeilan hajautus	60°
Häikäisyindeksi	Not applicable

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
Kytkevävirtasysäys	20,4 A
Kytkeväaika	195 ms
Virrankulutus	28,6 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Ulkoinen liitin
Kaapeli	Kaapeli 3,0 m ilman pistoketta
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Virtalähde, DALI-liitäntä
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Harmaa
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	0 mm
Kokonaisleveys	200 mm
Kokonaiskorkeus	280 mm
Kokonaishalkaisija	200 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	280 x 200 x 0 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
---------------------	---------------------

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.42, 0.39) SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla	0,01 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 50 000 tunnin käyttöänsä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöänsä aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	0 % (digitaalinen)
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR
Koko tuotenimi	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR
Full EOC	871869979214500
Tilauskoodi	79214500
Tuotekoodi (12NC)	912500100447
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699792145
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718699792145

Mittapiirros

