




HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-lampuille

BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Kapseloidut liitälaitteet elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi
HPL-, HPI (Plus)- ja SON-H-lamppujen kanssa


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi
Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126

Koko tuotenimi	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126
Full EOC	871150091950230
Paikallisen koodin kuvaus	4053839
Tilauskoodi	91950230
Tuotekoodi (12NC)	913603920426
Paikallinen koodi	4053839
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500919502
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8711500934604

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm
HD2-126					

