

# HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

## BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126


Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor HPL-, HPI (Plus)- en SON-H-lampen.

### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	
Ingangsspanning	230 V	Full EOC	871150091950230
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	91950230
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913603920426
Bedrading		Lokale code	BHL250L40
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8711500919502
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	6
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8711500934604
Productnaam voor bestelling	BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126		

## HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

### Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm
HD2-126					

