




HID-HeavyDuty BHL pre HPL/HPI

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Obalené elektromagnetické predradníky z medi alebo železa určené na použitie so svetelnými zdrojmi HPL, HPI (Plus) a SON-H


Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	230 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vstupná frekvencia	50 Hz
Káble	
Typ konektora	Skrutka
Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie CE Osvedčenie ENEC
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

Úplný názov produktu	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Úplný kód produktu	871150091953330
Objednávkový kód	91953330
Č. materiálu (12NC)	913604920426
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500919533
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8711500934703

HID-HeavyDuty BHL pre HPL/HPI

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

