




Tændingsenheder for damplamper

SI 54 360-415V 50/60HZ

HID-tændere til seriesystemer


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	380 til 415 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Ledningsføring	
Stiktype	Skrue
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	SNI-115
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Ordreprodukt navn	SI 54 380-415V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	SI 54 360-415V 50/60HZ
Full EOC	871150091548130
Beskrivelse af lokal kode	2049018080
Ordrekode	91548130
Materialenr. (12NC)	913619149966
Lokal ordrekode	2049018080
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500915481
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8711500908339

Tændingsenheder for dampplamper

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SL 54 380-415V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

