

# Amorceurs

## SI 54 360-415V 50/60HZ

Amorceurs HID pour systèmes en série

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	380 à 415 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 75 °C
Température maximale du produit (max.)	80 °C

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	SNI-115


Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SI 54 380-415V 50/60Hz
Nom de produit complet	SI 54 360-415V 50/60HZ
Code EOC	871150091548130
Code de commande	91548130
Code 12NC	913619149966
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500915481
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500908339

## Amorceurs

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

