


Zapłonniki do lamp wyładowczych

SI 54 360-415V 50/60HZ

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	380 do 415 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 75°C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C


Mechanika i korpus	
Obudowa	SNI-115

Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SI 54 380-415V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	SI 54 360-415V 50/60HZ
Full EOC	871150091548130
Kod zamówienia	91548130
Materiał Nr (12NC)	913619149966
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500915481
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC – Opakowanie	8711500908339

Zapłonniki do lamp wyładowczych

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.